

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl s pojízdnou základnou, výška 950 mm s deskou Eluplan tmavou, 20×20G, Délka desky: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923647 1500
GTIN	4062406264932
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky, **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Individuální systém uvolnění zásuvky zabraňuje otevření zásuvek během přepravy. Podvozek se 2 říditelnými a 2 pevnými kolečky Ø 100 mm, s gumovým potahem. Pracovní stůl je rovnoměrně zdvihán či spouštěn 2složkovou zdvihací rukojetí Haptoprene®, díky tomu naprostá stabilita v místě použití, popř. lehká přeprava. Podvozek zatížitelný do **400 kg** (pracovní stůl včetně obsahu). Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Osazení:

Výška dvířek (vlevo) mm: 625

Počet výškově nastavitelných polic (vlevo): 1

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 100, 125, 150, 250

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **pojízdná základna vždy antracitová šedá RAL 7016** (nelze konfigurovat), **práškově nanášený lak**. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Technický popis

Pracovní deska hloubka	750 mm
------------------------	--------

Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Šířka podstavce	1300 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Hmotnost	173 kg
Maximální nosnost s pojezdem	400 kg
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	625 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Hloubka podstavce	700 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Výška	950 mm
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	250 V
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

