

Garant GRIDLINE

Korpus skříně 24G s dvířky s levým dorazem / zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuvek: 900/2**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927612 900/2
GTIN	4062406265014
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Dvířka s levým dorazem.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75

Výška dvířek mm: 625

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Technický popis

Užitná výška pro zásuvky	150 mm
--------------------------	--------

Užitná výška dvířek	625 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Výška dvířek	625 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Hloubka	650 mm
Užitná plocha zásuvek v G	Držák
Šířka	600 mm
Počet zásuvek	2
Počet dvířek	1
Hmotnost	52 kg
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Doraz dvířek	levá
Výška	900 mm
Užitná šířka	550 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12

914226 KO12

Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Korpus skříňky 24G s dvířky s levým dorazem, pro vlastní osazení se zásuvkami Výška / výška dvířek 900/625 mm	927727 900/625
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10