

Garant GRIDLINE

Skříňka 16G s dvířky s pravým dorazem pro vlastní osazení se zásuvkami, 12x20G, Výška / výška dvířek: 600/425mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 927420 600/425 |
| GTIN | 4062406264949 |
| Třída artiklu | 9GG |

Popis**Provedení:**

Skříňka 16G s dvířky, pro individuální osazení se zásuvkami, se stabilní ocelovou konstrukcí. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Dveře s pravým dorazem.

Osazení:

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce pláště.

Vel. 600/425 a 700/525 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Technický popis

| | |
|--------------|--------|
| Užitná šířka | 350 mm |
| Výška dvířek | 425 mm |

| | |
|------------------------------------|---|
| Výška | 600 mm |
| Hmotnost | 20 kg |
| Počet výškově nastavitelných polic | 1 |
| Šířka v G | 12 |
| Užitná výška dvířek | 425 mm |
| Počet dvířek | 1 |
| Hloubka v G | 20 |
| Šířka | 400 mm |
| Hloubka | 650 mm |
| Užitná výška pro zásuvky | 75 mm |
| Doraz dvířek | pravý |
| Provedení | pro individuální osazení |
| Tloušťka materiálu | 1 mm |
| Úhel otevření dveří | 180 stupeň |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu | 12x20G |
| Druh produktu | Korpus pracovního stolu |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Závěsný hák pro police pracovních stolů Typ 12 | 927094 12 |
| Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
| Police pevná, pozinkovaná Typ 1 | 927515 1 |
| Krytka zámku pro GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |