

Garant GRIDLINE

Korpus skříňe 16G s dvířky s levým dorazem pro individuální osazení se zásuvkami, 12×20G, Výška / výška dvířek: 700/525mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927422 700/525
GTIN	4062406264970
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříňka 16G s dvířky, pro individuální osazení se zásuvkami, se stabilní ocelovou konstrukcí. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Dvířka s levým dorazem.

Osazení:

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce pláště.

Vel. 600/425 a 700/525 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Technický popis

Hloubka v G	20
Výška dvířek	525 mm

Počet výškově nastavitelných polic	1
Výška	700 mm
Šířka	400 mm
Užitná šířka	350 mm
Užitná výška pro zásuvky	75 mm
Užitná výška dvířek	525 mm
Hloubka	650 mm
Šířka v G	12
Počet dvířek	1
Hmotnost	20 kg
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	1 mm
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12x20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Police pevná, pozinkovaná Typ 1	927515 1
Závěsný hák pro police pracovních stolů Typ 12	927094 12