

Garant GRIDLINE

Korpus skříně 24G s dvířky s levým dorazem / zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuvek: 900/3**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927612 900/3
GTIN	4062406265021
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Dvířka s levým dorazem.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100

Výška dvířek mm: 525

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Technický popis

Užitná výška dvířek	525 mm
---------------------	--------

Výška	900 mm
Užitná plocha zásuvek v G	Držák
Doraz dvířek	levá
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Hmotnost	61 kg
Výška dvířek	525 mm
Šířka	600 mm
Počet dvířek	1
Užitná šířka zásuvky v G	20
Počet zásuvek	3
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná šířka	550 mm
Hloubka	650 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná výška pro zásuvky	250 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Korpus skříňky 24G s dvířky s levým dorazem, pro vlastní osazení se zásuvkami Výška / výška dvířek 900/525 mm	927727 900/525
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10