

Garant GRIDLINE

**Korpus skříně 24G s dvířky s levým dorazem, Výška / počet zásuvek: 800****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927617 800
GTIN	4062406265052
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Dvířka s levým dorazem.

**Osazení:**

Výška dvířek mm: 700

Počet výškově nastavitelných polic: 1

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

**Technický popis**

Hloubka	650 mm
Výška dvířek	700 mm

Užitná výška	700 mm
Hmotnost	31 kg
Užitná výška dvířek	700 mm
Užitná šířka	550 mm
Počet zásuvek	0
Počet dvířek	1
Výška	800 mm
Šířka	600 mm
Doraz dvířek	levá
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
---------------------------------------	-------------