

**Garant****6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá s kulovou hlavou, 6hran: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	643439 5
GTIN	4062406265540
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

**Použití:**

Pro šroubování pod úhlem do 25°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

**Technický popis**

6hran	5 mm
Délka	140 mm
Ø na straně pohonu	23,5 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Materiál	Chromvanadiová ocel
S kulovou hlavou	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

