

SWISS TOOLS

Vyvrtačací hlava, pravá, Systém / velikost destičky: ST/11**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264826 ST/11
GTIN	2050002059214
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopy vyrtávací tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Náhradní díl:

Šroub vyměnitelné destičky na poptávku.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny vyměnitelné řezné hlavy se všemi délkami stopek vyvrtačacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Technický popis

Středové přesazení L ₃	27 mm
Velikost destiček	11 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	levá a neutrální
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SDQCR
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Celková délka L	40 mm
Rozhraní	40 mm

Ø minimálního předvrtání D_{\min}	50 mm
Úhel nastavení	107,5 stupeň
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava