

SWISS TOOLS

**Vyvrtávací hlava, pravá, Systém / velikost destičky: ST/14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264826 ST/14
GTIN	2050002059245
Třída artiklu	29D

**Popis****Vhodné pro:**

Stopky vyrtávací tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

**Náhradní díl:**

Šroub vyměnitelné destičky na poptávku.

**Upozornění:**

Lze kombinovat všechny vyměnitelné řezné hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	50 mm
Rozhraní	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Přiřazení vyměnitelných destiček	levá a neutrální
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SDUCR
Velikost destiček	11 mm

Celková délka L	40 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	27 mm
Úhel nastavení	93 stupeň
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací hlava