

SWISS TOOLS

Vyvrtávací hlava, pravá, Systém / velikost destičky: ST/13**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264826 ST/13
GTIN	2050002059238
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopky vyrtávací tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Náhradní díl:

Šroub vyměnitelné destičky na poptávku.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny vyměnitelné řezné hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Technický popis

Přiřazení vyměnitelných destiček	levá a neutrální
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SDUCR
Celková délka L	35 mm
Středové přesazení L ₃	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Rozhraní	32 mm

Ø minimálního předvrtání D_{\min}	40 mm
Velikost destiček	11 mm
Úhel nastavení	93 stupeň
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací hlava