

SWISS TOOLS

Vyvrtávací hlava, pravá, Systém / velikost destičky: ST/15**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264826 ST/15
GTIN	2050002059252
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopy vyrtávací tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Náhradní díl:

Šroub vyměnitelné destičky na poptávku.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny vyměnitelné řezné hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Technický popis

Středové přesazení L_3	17 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SVQBR
Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..

Rozhraní	25 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	levá a neutrální
Úhel nastavení	107,5 stupeň
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací hlava