

SWISS TOOLS

**Vyvrtávací hlava, levý, Systém / velikost destičky: ST/15****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264827 ST/15
GTIN	2050002059399
Třída artiklu	29D

**Popis****Vhodné pro:**

Stopy vyrtávací tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

**Náhradní díl:**

Šroub vyměnitelné destičky na poptávku.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Rozhraní	25 mm
Velikost destiček	11 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	pravá a neutrální
Středové přesazení L <sub>3</sub>	17 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SVQBL
Celková délka L	35 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	32 mm

Úhel nastavení	107,5 stupeň
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací hlava