

**Garant****Vyměnitelná řezná hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: ST/16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264826 ST/16
GTIN	2050002059269
Třída artiklu	29D

**Popis****Vhodné pro :**

Stopky vyvrtávací tyče č. 320102; 320103; 320407 a 320408.

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 32 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SVQBR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VB.. 1604..

Úhel nastavení: 107,5 stupeň

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 40 mm

Středové přesazení  $L_3$ : 22 mm

**Technický popis**

Šroub pro vyměnitelné destičky	320626 S05/07
Středové přesazení $L_3$	22 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	40 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SVQBR

Přiřazení vyměnitelných destiček	levá a neutrální
Celková délka L	35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Velikost destiček	16 mm
Rozhraní	32 mm
Úhel nastavení	107,5 stupeň
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyrtávací hlava

## **Příslušenství**

Šroub Torx č. 2 Typ 2

320626 2