

SWISS TOOLS

Vyvrtávací hlava, levý, Systém / velikost destičky: ST/17**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264827 ST/17
GTIN	2050002059412
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro :**

Stopky vyvrtávací tyče č. 320102; 320103; 320407 a 320408.

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SVQBL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VB.. 1604..

Úhel nastavení: 107,5 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 50 mmStředové přesazení L_3 : 27 mm**Technický popis**

Šroub pro vyměnitelné destičky	320626 S05/07
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Středové přesazení L_3	27 mm
Velikost destiček	16 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SVQBL

Celková délka L	40 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	50 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	pravá a neutrální
Rozhraní	40 mm
Úhel nastavení	107,5 stupeň
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Šroub Torx č. 2 Typ 2	320626 2
-----------------------	----------