

Garant**Vyměnitelná řezná hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: ST/17****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264826 ST/17
GTIN	2050002059276
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro :**

Stopky vyvrtávací tyče č. 320102; 320103; 320407 a 320408.

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SVQBR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VB.. 1604..

Úhel nastavení: 107,5 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 50 mm

Středové přesazení L_3 : 27 mm

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	320626 S05/07
Ø minimálního předvrtání D_{min}	50 mm
Velikost destiček	16 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	levá a neutrální

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SVQBR
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Středové přesazení L ₃	27 mm
Celková délka L	40 mm
Rozhraní	40 mm
Úhel nastavení	107,5 stupeň
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Šroub Torx č. 2 Typ 2

320626 2