

SWISS TOOLS

Vyvrtávací hlava, levý, Systém / velikost destičky: ST/16



Údaje o objednávce

Artikové číslo	264827 ST/16
GTIN	2050002059405
Třída artiklu	29D

Popis

Vhodné pro :

Stopky vyvrtávací tyče č. 320102; 320103; 320407 a 320408.

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 32 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SVQBL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VB.. 1604..

Úhel nastavení: 107,5 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 40 mm

Středové přesazení L_3 : 22 mm

Technický popis

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SVQBL
Celková délka L	35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Přiřazení vyměnitelných destiček	pravá a neutrální
Rozhraní	32 mm

Ø minimálního předvrtání D_{\min}	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	320626 S05/07
Velikost destiček	16 mm
Středové přesazení L_3	22 mm
Úhel nastavení	107,5 stupeň
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Šroub Torx č. 2 Typ 2	320626 2
-----------------------	----------