

Garant GRIDLINE

Korpus skříňky 24G s dvířky s pravým dorazem, pro vlastní osazení se zásuvkami, 20×20G, Výška / výška dvířek: 700/525mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927725 700/525
GTIN	4062406266127
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříňka 24G s dvířky, pro vlastní osazení se zásuvkami, stabilní ocelová konstrukce. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Dveře s pravým dorazem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce pláště.

Vel. 600/425 a 700/525 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Technický popis

Hmotnost	26 kg
Užitná výška dvířek	525 mm
Šířka	600 mm
Výška	700 mm

Hloubka	650 mm
Užitná výška pro zásuvky	75 mm
Užitná šířka	550 mm
Doraz dvířek	pravý
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	1 mm
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 50 mm	927800 50
Police vytahovací Typ 1	927810 1
Police pevná, pozinkovaná Typ 1	927815 1
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 20	951020 20
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Závěsný hák pro police pracovních stolů Typ 12	927094 12