

Garant GRIDLINE

Korpus skříňky 24G s dvířky s levým dorazem, pro vlastní osazení se zásuvkami, 20×20G, Výška / výška dvířek: 700/525mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 927727 700/525 |
| GTIN | 4062406266141 |
| Třída artiklu | 9GG |

Popis**Provedení:**

Skříňka 24G s dvířky, pro vlastní osazení se zásuvkami, stabilní ocelová konstrukce. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Dvířka s levým dorazem.

Osazení:

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce pláště.

Vel. 600/425 a 700/525 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Technický popis

| | |
|--------------------------|--------|
| Užitná výška pro zásuvky | 75 mm |
| Užitná výška dvířek | 525 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Hmotnost | 26 kg |
| Hloubka | 650 mm |
| Šířka | 600 mm |
| Užitná šířka | 550 mm |
| Výška | 700 mm |
| Provedení | pro individuální osazení |
| Tloušťka materiálu | 1 mm |
| Úhel otevření dveří | 180 stupeň |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu | 20x20G |
| Druh produktu | Korpus pracovního stolu |

Příslušenství

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
|---------------------------------------|-------------|