

Garant GRIDLINE

**Korpus skříňky 24G s dvířky s levým dorazem, pro vlastní osazení se zásuvkami, 20×20G, Výška / výška dvířek: 800/425mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927727 800/425
GTIN	4062406266158
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Skříňka 24G s dvířky, pro vlastní osazení se zásuvkami, stabilní ocelová konstrukce. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Dvířka s levým dorazem.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce pláště.

Vel. 600/425 a 700/525 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

**Technický popis**

Výška	800 mm
Hmotnost	31,8 kg
Šířka	600 mm
Užitná výška dvířek	425 mm

Hloubka	650 mm
Užitná výška pro zásuvky	250 mm
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	1 mm
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
---------------------------------------	-------------