

Garant GRIDLINE

Korpus skříňky 24G s dvířky s levým dorazem, pro vlastní osazení se zásuvkami, 20×20G, Výška / výška dvířek: 900/525mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927727 900/525
GTIN	4062406266172
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříňka 24G s dvířky, pro vlastní osazení se zásuvkami, stabilní ocelová konstrukce. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Dvířka s levým dorazem.

Osazení:

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce pláště.

Vel. 600/425 a 700/525 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Technický popis

Výška	900 mm
Hmotnost	35,3 kg

Užitná výška pro zásuvky	250 mm
Šířka	600 mm
Hloubka	650 mm
Užitná výška dvířek	525 mm
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	1 mm
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
---------------------------------------	-------------