

Garant

Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 30/3mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213000 30/3
GTIN	4062406266356
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Systém nástrojů s **velmi stabilní uložením vyměnitelných** pro **procesně bezpečnou práci**.
Geometrie nástroje redukuje řeznou sílu přispívá značně k **odlehčení hlavního vřetena**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 7 (10IP, 2,8 Nm).

Upozornění:

Použijte GARANT momentový šroubovák TQ č. **211750 vel. 2,8** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Délka vyložení L_1	40 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{max}$	58 mm
Řada	Power Q
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	17,55 mm
Vnitřní chlazení	ano
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,96 stupeň
Počet břitů Z	3
Celková délka $L_{celk.}$	100 mm
$\varnothing D_3$	20 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	50 mm
\varnothing břítu D_c	30 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,2 mm
\varnothing stopky D_s h6	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOMU094812
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 7	219799 7