

SWISS TOOLS

Vyvrtávací hlava, levý, Systém / velikost destičky: ST/4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	264827 ST/4
GTIN	2050002059290
Třída artiklu	29D

Popis

Vhodné pro :

Stopky vyvrtávací tyče č. 320102; 320103; 320407 a 320408.

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 32 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: PDUNL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 40 mm

Středové přesazení L_3 : 22 mm

Technický popis

Celková délka L	35 mm
Pružný kolík	320618 P05
Přiřazení vyměnitelných destiček	pravá a neutrální
Podložka	320610 P05
Ø minimálního předvrtání D_{min}	40 mm

Středové přesazení L ₃	22 mm
Rozhraní	32 mm
Velikost destiček	15 mm
Šroubek klínku	320611 P05
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	PDUNL
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Lomená páka	320612 P05
Úhel nastavení	93 stupeň
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací hlava

Příslušenství

Upínací šroub č. 3 Typ P05	320611 P05
Mezipoloha č. 1 Typ P05	320610 P05
Lomená páka č. 4 Typ P05	320612 P05
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P05	320618 P05