

**Garant****Vyměnitelná řezná hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: ST/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264826 ST/4
GTIN	2050002058149
Třída artiklu	29D

**Popis****Vhodné pro :**

Stopy vyvrtávací tyče č. 320102; 320103; 320407 a 320408.

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 32 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: PDUNR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 40 mm

Středové přesazení  $L_3$ : 22 mm

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Lomená páka	320612 P05
Šroubek klínku	320611 P05
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	40 mm

Pružný kolík	320618 P05
Přiřazení vyměnitelných destiček	levá a neutrální
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	PDUNR
Velikost destiček	15 mm
Celková délka L	35 mm
Rozhraní	32 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	22 mm
Podložka	320610 P05
Úhel nastavení	93 stupeň
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

## Příslušenství

Lomená páka č. 4 Typ P05	320612 P05
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P05	320618 P05
Mezipoloha č. 1 Typ P05	320610 P05
Upínací šroub č. 3 Typ P05	320611 P05