

Garant**Vyměnitelná řezná hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: ST/5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264826 ST/5
GTIN	2050002058156
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro :**

Stopky vyvrtávací tyče č. 320102; 320103; 320407 a 320408.

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: PDUNR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 50 mm

Středové přesazení L_3 : 27 mm

Technický popis

Šroubek klínku	320611 P05
Přiřazení vyměnitelných destiček	levá a neutrální
Pružný kolík	320618 P05
Velikost destiček	15 mm

Celková délka L	40 mm
Rozhraní	40 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	50 mm
Lomená páka	320612 P05
Středové přesazení L ₃	27 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	PDUNR
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Podložka	320610 P05
Úhel nastavení	93 stupeň
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Upínací šroub č. 3 Typ P05	320611 P05
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P05	320618 P05
Mezipoloha č. 1 Typ P05	320610 P05
Lomená páka č. 4 Typ P05	320612 P05