

SWISS TOOLS

## Vyvrtávací hlava, levý, Systém / velikost destičky: ST/5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	264827 ST/5
GTIN	2050002059306
Třída artiklu	29D

### Popis

#### Vhodné pro :

Stopky vyvrtávací tyče č. 320102; 320103; 320407 a 320408.

Vnitřní chlazení: ano

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: PDUNL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 50 mm

Středové přesazení  $L_3$ : 27 mm

### Technický popis

Celková délka L	40 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	50 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	pravá a neutrální
Velikost destiček	15 mm
Rozhraní	40 mm

Pružný kolík	320618 P05
Podložka	320610 P05
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	PDUNL
Lomená páka	320612 P05
Šroubek klínku	320611 P05
Středové přesazení L <sub>3</sub>	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Úhel nastavení	93 stupeň
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací hlava

## Příslušenství

Upínací šroub č. 3 Typ P05	320611 P05
Lomená páka č. 4 Typ P05	320612 P05
Mezipoloha č. 1 Typ P05	320610 P05
Pružný jisticí kolík č. 7 Typ P05	320618 P05