

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: DM/42****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264838 DM/42
GTIN	4251414902671
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: DDUNR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 48 mm

Středové přesazení L_3 : 27 mm

Technický popis

Podložka	259033 3
----------	----------

Úhel nastavení	93 stupeň
Ø minimálního předvrtání D_{min}	48 mm
Rozhraní	40 mm
Středové přesazení L_3	27 mm
Příložka, šroub, O-kroužek	259036 4
Šroub pro podložku	259027 2
Celková délka L	35 mm
System	DM
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	DDUNR
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Řada	Master Mute
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Podložka Typ 3	259033 3
Jednotka upínky Typ 4	259036 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Šroub pro podložku	259612
Šroub pro podložku Typ 2	259027 2
Podložka	259225
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Jednotka patek	259506