

Garant

Držák na obrázení profilu pro čtyřhranné řezné vložky Ø DS 25 mm, od čtyřhranu: 14mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290332 14
GTIN	4062406352264
Třída artiklu	29K

Popis**Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

Technický popis

Ø stopky	25 mm
Středové přesazení L ₃	7 mm
Užitná délka L ₁	50 mm
Šroub	290399 2
Ø minimálního předvrtání D _{min}	13 mm
Ø držáku destiček D ₁	13 mm
Vhodné pro čtyřhran	14 - 16 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L _s	90 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

