

Garant

Držák na obrázení profilu pro čtyřhranné řezné vložky Ø DS 20 mm, od čtyřhranu: 14mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290330 14
GTIN	4062406352240
Třída artiklu	29K

Popis**Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	13 mm
Šroub	290399 2
Ø stopky	20 mm
Vhodné pro čtyřhran	14 - 16 mm
Užitná délka L_1	50 mm
Středové přesazení L_3	7 mm
Ø držáku destiček D_1	13 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L_5	50 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

