



## Nástrčná ráčna, 3/4 palce, čtyřhran: 3/4palec



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	646300 3/4
GTIN	4018754013432
Třída artiklu	63A

### Popis

**Provedení:**

Unášecí / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123, vnější čtyřhrany dle DIN 3120-B 20 s pružícím kolíkem, vnitřní čtyřhrany dle DIN 3120-D 20 s otvorem a uvolňovacím tlačítkem. Velmi stabilní konstrukce, přepínatelná na pravý/levý chod.

**Použití:**

Jako ráčnový nástavec k hnacím dílům č. 645500 a 645605, ale také jako ráčna pro momentové klíče s pevným 3/4palcovým čtyřhranným pohonem.

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

### Technický popis

Počet břitů	44
Celková délka	106 mm
Upínací 4hran	3/4 palec
Druh produktu	Ráčna