

Garant

Držák na obrázení profilu pro čtyřhranné řezné vložky Ø DS 20 mm, od čtyřhranu: 17mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290330 17
GTIN	4062406352257
Třída artiklu	29K

Popis**Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

Technický popis

Ø stopky	20 mm
Šroub	290399 3
Užitná délka L ₁	52 mm
Vhodné pro čtyřhran	17 - 19 mm
Ø držáku destiček D ₁	16 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	16 mm
Středové přesazení L ₃	8,5 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L _s	50 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

