

**Malý úchylkoměr Rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 12,5IPmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434036 12,5IP
GTIN	7640125680911
Třída artiklu	46A

Popis**Provedení:**

Nejmenší digitální číselník (kryt Ø 45 mm) s patentovaným indukčním měřicím systémem. Životnost baterie > 3 500 h. Rozsáhlé funkce: ABS a režim relativ, předvolba PRESET. Dodává se s dalším rybinovým vodítkem na zadní straně.

Funkce:

ABS a relativní režim, PRESET. IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel s USB a 9kolíkovým rozhraním Opto RS232, sériové připojení a kombinovaný externí zdroj napájení č. 498951.

Technický popis

Kalibrování	C1
Rozsah měření	12,5 mm
Tloušťka pouzdra	22 mm

Upínací stopka Ø h6	8 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 67
Počet obsažených baterií	1
Ø pouzdra	45 mm
Měřicí síla	0,6 – 1,3 N
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023000 12,5
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Připojovací kabel Duplex Typ R2	498951 R2
---------------------------------	-----------