

**Malý úchylkoměr Rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 12,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434031 12,5
GTIN	7640125698275
Třída artiklu	46A

**Popis****Provedení:**

Nejmenší digitální číselník (kryt Ø 45 mm) s patentovaným indukčním měřicím systémem. Životnost baterie > 3 500 h. Rozsáhlé funkce: ABS a režim relativ, předvolba PRESET. Dodává se s dalším rybinovým vodítkem na zadní straně.

**Funkce:**

ABS a relativní režim, PRESET. IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel s USB a 9kolíkovým rozhraním Opto RS232, sériové připojení a kombinovaný externí zdroj napájení č. 498951.

**Technický popis**

Tloušťka pouzdra	22 mm
Kalibrování	C1
Měřicí síla	0,5 – 0,9 N

Upínací stopka Ø h6	8 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 54
Rozsah měření	12,5 mm
Ø pouzdra	45 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,02 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

## Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023000 12,5
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Připojovací kabel Duplex Typ R2	498951 R2