

Kroepelin
Längenmesstechnik**Vnější tloušťkoměr s úchylkoměrem, Rozsah měření: 0-20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	438555 0-20
GTIN	2050002043435
Třída artiklu	46Q

Popis**Provedení:**

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. Výchylka pohyblivého dotekového raménka se přenáší na úchylkoměr. Výsledek měření lze odečítat přímo.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro rychlé měření vnějších drážek, tloušťky stěn, plechů, stěn trubek, fólií atd.

Technický popis

Ochranná třída IP	IP 65
Ø úchylkoměru	65 mm
Mezní chyba	0,03 mm
Ø tvrdokovové dotykové kuličky	1,5 mm
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření)	80 mm
Odečet	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 20 mm
Norma	Výrobní norma

Měřicí technika	analogové
Kalibrování	C7
Druh produktu	vnější tloušťkoměr

Služby

Kalibrace DAkkSTloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023460 S
KalibrováníTloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023450 S