


Garant**XOMU146715ZZER, HB4020, Typ: ST900**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213038 ST900
GTIN	4062406267117
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Inovativní koncept vyměnitelných destiček díky **oboustranným** 3břítým vyměnitelných břitových destiček (2x3 břity). **Výkonné** řezné materiály pro obzvláště vysokou **hospodárnost**.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Rádus pro programování u $a_{p \max}$: 3 mm

Posuv f_z na zub: 1,3 mm

Technický popis

Rohový rádius	1,5 mm
Posuv f_z na zub	1,3 mm
Typ	ST900
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XOMU146715ZZER
Typ	HB4020
Řezný materiál	TK

Doporučená hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,5 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	3 mm
Rádus pro programování u $a_{p\ max}$	3 mm
Počet výměn/řezání	6
Povlak	AlTiCrN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	330 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	280 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	240 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		