

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitální vnější tloušťkoměr s měřicím kontaktem - kuličkou, Rozsah měření: 0-20Fmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	438573 0-20F
GTIN	2050002040915
Třída artiklu	46Q

Popis

Provedení:

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. **Digitální zobrazení absolutní hodnoty.** Zadáním **přednastavených hodnot** mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií č. 081561 vel. LR3.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér datového kabelu č. 498954 vel. A2, datový kabel č. 497440 a bezdrátový adaptér č. 498954 vel. A5.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 20 mm
Přesnost opakování	0,01 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Délka měřicích kontaktů nahoře Hb	24 mm
Délka měřicích kontaktů dole Hf	2,5 mm
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření)	80 mm

Mezní chyba	0,03 mm
Počet obsažených baterií	2
Ø tvrdokovové dotykové kuličky	1,5 mm
Měřicí síla	1,1 - 1,6 N
Minimální Ø otvoru	9 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,001 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,005 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,01 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,02 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,05 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	C7
Druh produktu	vnější tloušťkoměr

Služby

Kalibrace DAkkSTloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023460 S
KalibrováníTloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023450 S

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
Adaptér rozhraní Typ A2	498954 A2
Připojovací kabel Typ USB2	497440 USB2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabel Typ D2	497440 D2
Připojovací kabel Typ D1	497440 D1