

Garant**XOMU146715ZZER, HB4130, Typ: INOX**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213044 INOX
GTIN	4062406267148
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Inovativní koncept vyměnitelných destiček díky **oboustranným** 3břítým vyměnitelným břitovým destiček (2×3 břity). **Výkonné** rezné materiály pro obzvláště vysokou **hospodárnost**.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Technický popis

Posuv f_z na zub	1,2 mm
Typ	INOX
Rohový rádius	1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XOMU146715ZZER
Typ	HB4130
Řezný materiál	TK
Doporučená hloubka řezu $a_{p \max}$	1 mm

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	3 mm
Rádus pro programování u $a_{p\ max}$	3 mm
Počet výměn/řezání	6
Povlak	AlTiCrN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	170 m/min	M
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		