

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitální dutinoměř s 3bodovým dotykem, Rozsah měření: 25-45mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 438985 25-45 |
| GTIN | 2050002040991 |
| Třída artiklu | 46Q |

Popis

Provedení:

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. **Digitální zobrazení absolutní hodnoty.** Zadáním **přednastavených hodnot** mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

3bodový dotyk pro rychlé a bezpečné stanovení měřicí hodnoty.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterie č. 081561 vel. LR3, návod k použití.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér pro datový kabel č. 498954 vel. A2; datový kabel č. 497440; rádiový adaptér č. 498954 vel. A5.

Technický popis

| | |
|--|-------------|
| Maximální délka dotekového ramena L (hloubka měření) | 85 mm |
| Měřicí síla | 1,1 - 1,6 N |
| Tvar měřicího kontaktu | 3 |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 |
| Přesnost opakování | 0,01 mm |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Rozsah měření | 25 - 45 mm |
| Minimální šířka drážky | 1,6 mm |
| Počet obsažených baterií | 2 |
| Mezní chyba | 0,02 mm |
| Maximální hloubka drážky | 7 mm |
| Ochranná třída IP | IP 67 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,005 mm |
| Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,01 mm |
| Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,002 mm |
| Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,02 mm |
| Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,05 mm |
| Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,001 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Rozhraní | Rozhraní Bluetooth |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic |
| Rozhraní | Rozhraní USB |
| Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu |
| Měřicí technika | digitální |
| Kalibrování | C7 |
| Druh produktu | Dutinoměry s měřicími rameny |

Služby

| | |
|--|----------|
| KalibrováníTloušťkoměr a dutinoměř Typ S | 023450 S |
| Kalibrace DAkkSTloušťkoměr a dutinoměř Typ S | 023460 S |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Připojovací kabel Typ USB2 | 497440 USB2 |
| Připojovací kabel Typ D1 | 497440 D1 |
| Adaptér rozhraní Typ A2 | 498954 A2 |
| Připojovací kabel Typ D2 | 497440 D2 |
| Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ | 498975 |
| Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ | 498965 |
| Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3 | 081561 LR3 |