

**Siko kleště Cobra® atramentované, Celková délka: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	705800 100
GTIN	4003773085836
Třída artiklu	73F

**Popis****Provedení:**

**Průchozí kloub** (= dvojitě vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné.

Kleště černě atramentované, hlava leštěná. Jednoruční, beztláčítkové jemné přestavení nasunutím. Rukojeti vně žlábkované.

**Norma:**

**DIN ISO 8976**

**Materiál:**

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

**Zvláštní příslušenství:**

Šetrné čelisti č. 705805 vel. 180–300.

**Technický popis**

Rozsah upnutí pro 6hran	28 mm
Rozsah upnutí pro trubky	1 palec
Počet zářezů jemné nastavení	11
Celková délka	100 mm
Rukojeť	Žlábkované do kříže
Označení výrobce	Cobra
Povrch	černě atramentované, hlava leštěná

Norma	DIN ISO 8976
Materiál	chromvanadiová ocel
Nejiskřící	ne
Brzdy rychloposuvu	ne
Samosvornost	ano
Ochrana proti úrazům	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště