



Malé nůžky na kabely s 2složkovými rukojetmi izolované dle VDE, Celková délka: 160mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	730355 160
GTIN	4003773085966
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Rukojeti s izolací do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Hlava leští se srpovitými břity. Řeže bez mačkání.

Rukojeti s vícerožkovými potahy.

Vynaložení menší síly: prořízne žíly nebo prameny odstupňovanými čepeli postupně. Řeže masivní měděné a hliníkové kabely až $5 \times 4 \text{ mm}^2$.

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápusťově kovaná.

Technický popis

Výkon ve stříhu	50 mm ²
Celková délka	160 mm
Výkon ve stříhu do Ø	15 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť	Vícerožkový potah
Druh produktu	Nůžky

