

**Vysavač na mokro a na sucho AERO, Označení výrobce: 21-21INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078540 21-21INOX
GTIN	5711145158864
Třída artiklu	07C

Popis**Provedení:**

Robustní a výkonné **vysavače pro mokré/suché vysávání** s pružným systémem připojování hadice (MultiFit) pro provádění profesionálních úklidových prací. **Stupeň filtrace > 99,9 %**. Kompaktní univerzální vysavač se **systémem čištění filtru Push & Clean**.

- **Se zásuvkou a automatickým zapínáním pro připojení elektrického přístroje (max. 2000 W).**
- **Nádoba z ušlechtilé oceli s rukojetí a držákem na hadici.**

Rozsah dodávky:

Včetně sací hadice, držáku na hadice, zahnuté ruční trubky, mokrého filtru a umývatelné filtrační jednotky (PET).

Upozornění:

Další bezpečnostní vysavače pro všechny třídy nebezpečí (zdraví škodlivý a výbušný prach) k dodání na poptávku (třída L, M, H).

Technický popis

Objem nádoby	20 l
Označení výrobce	AERO 21-21 PC INOX

Automatické zapínání	ano
Čištění filtru	Systém Push & Clean
Šířka	400 mm
Délka	390 mm
Hmotnost	8,5 kg
Počet turbín	1
Výška	525 mm
Délka sací hadice	2,5 m
Pracovní hluk	64 dB(A)
Délka kabelu	5 m
Příkon	1250 W
Stupeň filtrace	99,9 %
Objemový proud vzduchu	60 l/s
Vakuum	210 mbar
Ø hadice	32 mm
Zvláštní znaky	Kompaktní, nádoba z ušlechtilé oceli
Filtrační systém	Filtrační jednotka PET
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání

Příslušenství

Podlahová tryska, široká 400 mm Označení výrobce 3666 078555 3666

Prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli Označení výrobce 8074 078556 8074