

Garant**Vyfukovací pistole AIR, Typ: AIR****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080123 AIR
GTIN	4062406270643
Třída artiklu	01A

Popis**Provedení:**

Kvalitní vyfukovací pistole na stlačený vzduch s velmi dobrou ergonomií, povrchem odolným vůči poškrábání a rozpouštědlům, pro univerzální použití. Snadné používání **výměnných trysek**. Otočná hlavice s rychlouzávěrem se odjistí, drží v různých pozicích na zacvaknutí.

Vyfukovací pistole s výměnnou 100 mm ocelovou vyfukovací tryskou.

Rozsah dodávky:

Vyfukovací pistole včetně připojovací vsuvky vel. 1/4 palce ocel, s vyměnitelnou tryskou 100 mm.

Upozornění:

Vhodné držáky vyfukovacích pistolí najdete pod č. 080260 vel. H1 a č. 955750.

Jednotlivé trysky najdete pod č. 080126.

Technický popis

Maximální provozní tlak	15 bar
Hodnota průtoku 6 barů	330 l/min
Druh produktu	pistole

Příslušenství

Držák pistole na stlačený vzduch Easyfix Typ 1

955750 1