




## Hrubovací brusný kotouč SG-STEEL, Ø kotouč×šířka kotouče: 178X4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	560430 178X4
GTIN	4007220478752
Třída artiklu	55S

### Popis

#### Provedení:

- **Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.**
- **Typy: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).**
- **Úhel broušení 20° až 30°**
- **Použití: K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.**

Tvrdý hrubovací kotouč (tvrdost R) **výkonové řady SG na ocel** s vysokým obrušovacím výkonem a velmi dlouhou životností.

**Specifikace: A24R-SG-STEEL.**

### Technický popis

Ø kotouče	178 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Šířka kotouče	4 mm
Zkratka brusiva	A

Specifikace	A24R-SG
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusny kotouč

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		