

**Garant****Brusná čepička hrubá, zrno 80, Ø, délka brusné čepičky, tvar: 0713G**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	553327 0713G
GTIN	4062406271923
Třída artiklu	51E

## Popis

### Provedení:

**Karbid křemíku (SiC)** ideální pro obrábění titanu, hliníku a jejich slitin.

### Použití:

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. **Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit** (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

### Upozornění:

Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných čepiček č. 553100.

## Technický popis

Doporučené otáčky	30000 min <sup>-1</sup>
Ø brusné čepičky	7 mm
Tvar	G
Délka brusné čepičky	13 mm
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)

Zkratka brusiva	SiC
Zrnitost	80
Atribut názvu produktu	zrno 80
Druh produktu	Brusná čepička

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Nosič brusné čepičky Ø hlavy, délka hlavy, tvar 0713G	553100 0713G
---	--------------