

Garant**Brusná čepička hrubá, zrno 150, Ø, délka brusné čepičky, tvar: 1319C**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	553328 1319C
GTIN	4062406272074
Třída artiklu	51E

Popis

Provedení:

Karbid křemíku (SiC) ideální pro obrábění titanu, hliníku a jejich slitin.

Použití:

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. **Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit** (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

Upozornění:

Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných čepiček č. 553100.

Technický popis

Ø brusné čepičky	13 mm
Doporučené otáčky	16000 min ⁻¹
Tvar	C
Délka brusné čepičky	19 mm
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)

Zkratka brusiva	SiC
Zrnitost	150
Atribut názvu produktu	zrno 150
Druh produktu	Brusná čepička

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Nosič brusné čepičky Ø hlavy, délka hlavy, tvar 1319C	553100 1319C
---	--------------