

**Garant****Brusná čepička hrubá, zrno 150, Ø, délka brusné čepičky, tvar: 1626G**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	553328 1626G
GTIN	4062406272043
Třída artiklu	51E

## Popis

**Provedení:**

**Karbid křemíku (SiC)** ideální pro obrábění titanu, hliníku a jejich slitin.

**Použití:**

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. **Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit** (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

**Upozornění:**

Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných čepiček č. 553100.

## Technický popis

Ø brusné čepičky	16 mm
Doporučené otáčky	12000 min <sup>-1</sup>
Tvar	G
Délka brusné čepičky	26 mm
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)

Zkratka brusiva	SiC
Zrnitost	150
Atribut názvu produktu	zrno 150
Druh produktu	Brusná čepička

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Nosič brusné čepičky Ø hlavy, délka hlavy, tvar 1626G	553100 1626G
---	--------------