



## Sada VDE Kraftform Kompakt Turbo, Počet šroubováků: 16



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	667255 16
GTIN	4013288214638
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

Až **čtyřnásobná rychlost šroubování** díky planetové převodovce integrované v rukojeti, volitelně **se zapínající nebo vypínající stlačením tlačítka**. Vypnutí doporučujeme při přesném seřizování a konečném dotažení nebo uvolnění šroubu s vysokým krouticím momentem (až 14 Nm). Rukojeť Kraftform s výměnnou čepelí o délce 154 mm **plně izolovaná do 1000V** podle **DIN EN 60900 / VDE 06082-201**.

Dodávka ve stabilním textilním skládacím pouzdře se suchým zipem.

#### Výhoda:

- **Silné koncové šroubení a jednoduché přesné seřizování.**
- **Čistě mechanicky (bez akumulátoru) čtyřnásobná rychlost šroubení.**
- **Robustní, bezúdržbový převodovka z oceli.**

#### Obsah:

Ploché čepel: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Čepel pro šrouby Phillips: PH1 a PH2

Čepel Pozidriv: PZ1 a PZ2

Drážka Pozidriv (kombinovaný profil): PZ/S1 a PZ/S2 (kombinovaný profil)

Čepel pro Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Rukojeť Kraftform pro výměnné čepel č. 667411: vel. 1

Rukojeť Kraftform Turbo: 1 ks

### Technický popis

Počet šroubováků	16
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Šroubovák s kombinovaným profilem Pozidriv/drážka
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Označení výrobce	Kraftform Kompakt Turbo i 1
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Druh produktu	Šroubováky

## Příslušenství

Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 2	668700 2
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 2,5 mm	663100 2,5
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 3,5 mm	663100 3,5
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 4 mm	663100 4
Svěrný držák na nástroje pro upevnění na stěnu Typ S	667077 S
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 5,5 mm	663100 5,5
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 1	668700 1
Rukojeť Kraftform VDE jednotlivá Typ 1	667411 1