



LED kapesní svítilna Core s akumulátorem, Typ: P6R-CORE



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081468 P6R-CORE
GTIN	4058205020459
Třída artiklu	04B

Popis

Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V **hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě**, jsou všechny kontakty pozlacené, **kvalitní čočky** koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním. Řada Ledlenser Core, nová generace známé řady P.

Funkce:

IP68: Je dána ochrana proti trvalému ponoření do vody (vodotěsné) a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB kabelu a poutka na ruku.

Technický popis

Napětí akumulátorů	3,7 V
Označení výrobce	P6R-CORE
Ø hlavy	35 mm
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Zóna ATEX	žádná
Světelný tok	600 lm
Ochranná třída IP	IP 68
Celková délka	151 mm
Světelný tok stupeň 2	240 lm

Hmotnost	170 g
Doba svícení	2 h
Počet obsažených akumulátorů	1
Smart Light Technology (SLT)	ano
Typ akumulátoru	Li-Ion
Doba svícení stupeň 2	6 h
Osvětlovací těleso	Modul LED
Advanced Focus System (AFS)	ano
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Světelný tok stupeň 3	15 lm
Doba svícení stupeň 3	95 h
Druh produktu	Kapesní svítilna