

Garant**Vějířovitý brusný kotouč rouno (ZA), jemný, Ø hlavy×šířka hlavy: 80X50mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	554908 80X50
GTIN	4062406272388
Třída artiklu	51E

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání rounových lamel kolem osy nástroje. Ø stopky 6 mm.

Velmi odolné a jemně strukturované rouno se zirkonovým korundem (ZA). **Ideální pro obrábění ušlechtilé oceli.**

Použití:

Slouží k odstraňování zoxidovaných a znečištěných vrstev na kovech a k matování ocelí Cr-Ni a ostatních ušlechtilých ocelí a neželezných kovů.

Technický popis

Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	80 mm
Doporučené otáčky	4000 min ⁻¹
Maximální počet otáček	7000 min ⁻¹
Šířka hlavy	50 mm
Zkratka brusiva	ZA

Srovnání zrnitosti	280
Stupeň jemnosti	jemný
Atribut názvu produktu	jemný
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		