

Garant GRIDLINE

Korpus skříně 16G s dvířky s levým dorazem / zásuvkami, 12×20G, Výška / počet zásuvek: 800/2**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927307 800/2
GTIN	4062406272432
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Dvířka s levým dorazem.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75

Výška dvířek mm: 525

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Technický popis

Šířka	400 mm
-------	--------

Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška	800 mm
Užitná výška pro zásuvky	150 mm
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Počet zásuvek	2
Užitná výška dvířek	525 mm
Počet dvířek	1
Užitná šířka zásuvky v G	12
Užitná šířka	350 mm
Doraz dvířek	levá
Hmotnost	41,3 kg
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Výška dvířek	525 mm
Hloubka	650 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927500 75
Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10
Korpus skříně 16G s dvířky s levým dorazem pro individuální osazení se zásuvkami Výška / výška dvířek 800/525 mm	927422 800/525
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21