

**Vějířovité brusné kotouče (A), zrna 150, Ø hlavy×šířka hlavy: 25X30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	555035 25X30
GTIN	4027497608935
Třída artiklu	56L

Popis**Provedení:**

Přihrádkové uspořádání lamel kolem osy nástroje. Zasunuté lamely s čelním lepením.

Použití:

Odhrotování otvorů, příčných otvorů a vnitřních povrchů trubek. Brusné lamely se přizpůsobí průměru obrobku. Radiální použití.

Technický popis

Maximální počet otáček	18000 min ⁻¹
Ø stopky	6 mm
Celková délka	100 mm
Brusivo	Korundové brusné zrna (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	zrna 150
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		

Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití
Ocel < 55 HRC	vhodný
Ocel < 60 HRC	omezené použití
GG(G)	omezené použití
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný
suché	vhodný